

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573515 80
GTIN	30048011643923
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bristle-specialrengøringskiver er ensartede slibeværktøjer med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

**Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.**

**Anvendelse:**

**På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed.** Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning. Anvendelse på lige- og minivinkelslibere med **Roloc™** holdeskive nr. 554090 – 554094 (spændedorn Ø 6 mm og M14 holder).

**Bemærk:**

Hele Roloc™ hurtigskiftesystemet i Ø 50 mm og Ø 75 mm finder du fra nr. 554005 ff.

Slibemiddelforkortelse: Keramik

Farve: gul

maks. omdrejningstal: 18000 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Farve	gul
maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	RD-ZB
Producentbetegnelse	RD-ZB
Produkttype	Kopbørste

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
Gummibagskive med holder M14 hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75
Gummibagskive med holder M14 hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 75 mm	554092 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 75 mm	554091 75