

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type CØ 76 mm skaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Korn: 120**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573550 120
GTIN	54046719316361
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Spændedorn (**skaft-Ø 6 mm**) **støbt sammen** med segmenter.

Med bøjede børster (type C) til **bearbejdning af profilerede overflader**.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.

Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

Teknisk beskrivelse

Korn	120
Farve	hvid
Børste-Ø D ₁	76 mm

maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Børstebredde	10 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	BB-ZS
Producentbetegnelse	BB-ZS
Produkttype	Renseskive