

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital hurtigføler, udvendig, Måleområde: 0-15mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 438990 0-15   |
| GTIN                | 2050001918987 |
| Artikelklasse       | 46Q           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

En fast og en bevægelig følerarm med HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.** Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive ladeplade med tilslutningstilbehør og betjeningsvejledning.

**Specialtilbehør:**

Datakabeladapter nr. 498954 str. A3, datakabel nr. 497440, radioadapter nr. 498954 str. A4.

**Teknisk beskrivelse**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gentagelsesnøjagtighed       | 0,005 mm    |
| Målekontaktlængde øverst Hb  | 17 mm       |
| Målekraft                    | 1,3 - 1,5 N |
| Fejlgrænse                   | ±0,010 mm   |
| HM-følerkugle-Ø              | 1,5 mm      |
| Målekontaktlængde nederst Hf | 17 mm       |
| Måleområde                   | 0 - 15 mm   |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 45 mm                           |
| Min. nyttebredde                    | 2,5 mm                          |
| Maks. nyttedybde                    | 15 mm                           |
| Antal medfølgende akkuer            | 1                               |
| Batteritype                         | Lithium-ion                     |
| Beskyttelsesklasse IP               | IP 67                           |
| Energiforsyning                     | Akkudrevet                      |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,001 mm                        |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,002 mm                        |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,005 mm                        |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,01 mm                         |
| Norm                                | Fabriksstandard                 |
| Reverserbar aflæsning               | mm / tomme                      |
| Interface                           | Bluetooth-port                  |
| Interface                           | USB-interface                   |
| Interface                           | Digimatic-interface             |
| Måleværdisikring                    | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj                         | digital                         |
| Kalibrering                         | C7                              |
| Produkttype                         | Udvendigt måleur                |

## Services

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S | 023460 S |
| KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S       | 023450 S |

## Tilbehør

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tilslutningskabel Type D2   | 497440 D2 |
| Kontaktfladeadapter Type A4 | 498954 A4 |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975      |
| Tilslutningskabel Type USB2                 | 497440 USB2 |
| Kontaktfladeadapter Type A3                 | 498954 A3   |
| Tilslutningskabel Type D1                   | 497440 D1   |
| Modtager / tastaturinterface USB Type       | 498965      |