

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur, Måleområde: 10-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438995 10-25
GTIN	2050001919328
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

En fast og en bevægelig følerarm med HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.** Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladeplade med tilslutningstilbehør og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A3, datakabel nr. 497440, radioadapter nr. 498954 str. A4.

Teknisk beskrivelse

Min. nyttebredde	1,5 mm
Fejlgrænse	±0,010 mm
Maks. nytte dybde	4 mm
Målekraft	0,8 - 1,3 N
Gentagelsesnøjagtighed	0,005 mm
HM-følerkugle-Ø	1 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	46 mm

Målekontaktlængde øverst Hb	4,4 mm
Målekontaktlængde nederst Hf	4,4 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Akkudrevet
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Indvendigt måleür

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S

Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type USB2	497440 USB2
Kontaktfladeadapter Type A4	498954 A4

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel Type D1	497440 D1
Tilslutningskabel Type D2	497440 D2
Kontaktfladeadapter Type A3	498954 A3