

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste, mikroabrasiv (A) Korn 600, Børste-Ø D1: 9,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574470 9,8
GTIN	4017359154922
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.

**Fine aluminiumoxid-børster (A) i korn 600, børste-Ø 0,30 mm**, samlet længde 125 mm, besætningslængde 25 mm.

**Anvendelse:**

**Slibenylon-børster** arbejder både på børstens spids og sider. Takket være konstant tilføring af nyt slibemateriale garanteres en **ensartet slibeeffekt**. Til **afgratning** af (tvær-)boringer, O-ringsindstik samt til **rengøring** og **polering** af dyser og små hydraulikboringer.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	9,8 mm
Arbejdslængde L <sub>3</sub>	25 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,2 mm
Produkttype	Rørbørste