

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type CØ 76 mm skaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Korn: 220**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 573550 220 |
| GTIN | 54046719316378 |
| Artikelklasse | 53M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Spændedorn (**skaft-Ø 6 mm**) **støbt sammen** med segmenter.

Med bøjede børster (type C) til **bearbejdning af profilerede overflader**.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.

Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------|
| Korn | 220 |
| Børste-Ø D ₁ | 76 mm |
| Farve | rød |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal | 10000 min ⁻¹ |
| Børstebredde | 10 mm |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik |
| Produktnavnsegenskab | BB-ZS |
| Producentbetegnelse | BB-ZS |
| Produkttype | Renseskive |