

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
80X18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574200 80X18
GTIN	4017359268469
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndlibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	80 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	18 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	18 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive