

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kopbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-Ø D1: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573000 100
GTIN	4017359032374
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner. Med **indvendigt gevind M14**. Med **indvendigt gevind M14**.

**Anvendelse:**

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	30 mm
Børstetykkelse	0,35 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Kopbørste

