

HOLEX**Kraftskævbider, blank, med greb, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723395 180
GTIN	4045197887436
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	180 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,2 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	sænksmedet, oliehardt
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	blank
Produkttype	skærende tang