


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
60X15mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 574000 60X15 |
| GTIN | 4017359007143 |
| Artikelklasse | 57L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Besætningslængde H ₁ | 17 mm |
| Børste-Ø D ₁ | 60 mm |
| Børstetykkelse | 0,3 mm |
| maks. omdrejningstal | 15000 min ⁻¹ |
| Besætningsbredde L ₁ | 15 mm |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |

| | |
|---------------------|------------|
| Besætningsmateriale | Ståltråd |
| Snoninger | bølget |
| Produkttype | Renseskive |