

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste INOX-tråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
70X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574250 70X10
GTIN	4017359022740
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	19 mm
Børste-Ø D ₁	70 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	10 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive