

**Garant****Filtpolerstift skaft-Ø 3 mm, Type: KU10****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 552100 KU10   |
| GTIN                | 4045197887849 |
| Artikelklasse       | 51E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slidstærke filtpolerstifter med **middelhård, utroligt formstabilt filt.**

**Anvendelse:**

Til for- og højglanspolering af forsløbne overflader med store krav til nøjagtige geometriske former.

**Bemærk:**

Filtpolerstifter skal anvendes i forbindelse **med slibe- og polerpasta** som nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Anbefalet periferihastighed 5 –10 m/s.

Hårdhedsgrad: middel

Hoved-Ø: 10 mm

Hovedlængde: 9 mm

Skaft-Ø: 3 mm

**Teknisk beskrivelse**

|         |       |
|---------|-------|
| Skaft-Ø | 3 mm  |
| Hoved-Ø | 10 mm |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Hovedlængde                 | 9 mm       |
| Hårdhedsgrad                | middel     |
| Anbefalet periferihastighed | 5 - 10 m/s |
| Produkttype                 | Polerstift |

## Tilbehør

|  |                 |
|--|-----------------|
| Stænger med polerepasta Unipol® Farve BLUE   | 555740 BLUE     |
| Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 150   | 552250 150      |
| Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 µm   | 552330 1        |
| Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm  | 552330 15       |
| Stænger med polerepasta Unipol® Farve DARKPINK   | 555740 DARKPINK |
| Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm  | 552330 10       |
| Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 1 µm  | 552340 1        |
| Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 µm  | 552340 7        |
| Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 10 µm | 552340 10       |
| Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 0,5 µm | 552330 0,5      |
| Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 7 µm   | 552330 7        |
| Stænger med polerepasta Unipol® Farve WHITE  | 555740 WHITE    |
| Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 30 µm  | 552330 30       |
| Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3 µm   | 552330 3        |
|  | 552340 3        |

Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig  
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 3 µm

Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig  
monokrystallinsk Diamantslibepasta med korn 15 µm

552340 15

Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 280

552250 280