

HOLEX**Flad rundtang vinklet VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	713751 160
GTIN	4045197888013
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget lange, oval-spidsse bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Kæbelængde	50 mm
Kæbeform	oval-spids, med vinklede kæber (ca. 40° – 45°)
Norm	omtrent svarende til DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber	ru indvendig
Greb	Flerkomponentovertræk

Materiale	Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	blank
Produkttype	Multifunktionstang