

**Kraftskævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723551 160
GTIN	4045197888037
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	blank
Højeffektiv kraftskævbider	nej

med aktiverbar retur fjeder

nej

Produkttype

skærende tang