

**Kraftskævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 200mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 723551 200    |
| GTIN                | 4045197888051 |
| Artikelklasse       | 72B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærkede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Skæreeffekt, blød tråd op til Ø | 4,2 mm                              |
| Skæreeffekt, hård tråd op til Ø | 3 mm                                |
| Hel længde                      | 200 mm                              |
| Skæreeffekt, pianotråd op til Ø | 2,5 mm                              |
| Norm                            | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201     |
| Greb                            | Flerkomponentovertræk               |
| Produktionsmetode               | Induktionshærkede skær (ca. 64 HRC) |
| Materiale                       | Krom-vanadium-stål                  |
| Overflade                       | blank                               |
| Højeffektiv kraftskævbider      | nej                                 |

med aktiverbar returfjeder

nej

Produkttype

skærende tang