

**Skævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	725351 180
GTIN	4045197888082
Artikelklasse	72B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	blank
Højeffektiv kraftskævbider	nej

med aktiverbar returfjeder

nej

Produkttype

skærende tang