

**Garant****CaraFin Diamant-polerblok elastisk, 98×69×22 mm, Korn: D151µm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 557510 D151   |
| GTIN                | 4045197888389 |
| Artikelklasse       | 51G           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**CaraFin Diamant-polerværktøjer** belagt på den ene side med **monokrystallinsk diamant**. De bundne diamantkorn giver en betydeligt **højere udnyttelsesgrad** sammenlignet med løse diamantkorn i polerpasta. Afgratning, finslibning.

**Fordel:**

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.  
Af førsteklases, **elastisk polyurethanskum**.

**Anvendelse:**

Ideelt egnet til ultrafin bearbejdning af **hårde materialer og ikke-jernholdige metaller**.  
Optimal tilpasning til emnegeometrien.  
Egnet til våd- og tørpolering.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Slibemiddelforkortelse | D           |
| Bredde                 | 69 mm       |
| Højde                  | 26 mm       |
| Længde                 | 98 mm       |
| Mål                    | 98×69×22 mm |
| Poleringstrin          | Førpolering |
| Serie                  | CaraFin     |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Produktnavnsegenskab | 98×69×22 mm |
| Produkttype          | Polerblok   |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet          |                |          |
| Hårdmetal (HM)                | egnet          |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | egnet          |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Lak                           | egnet          |                |          |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | betinget egnet |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |