

**ER-spændetang med tætning, ER32, Nom. spænde-Ø d: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309001 20
GTIN	4045197888778
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominal-Ø.

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER32
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	469 E
Udvendig Ø D	33 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved