


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type A Ø 150 mm, BB-ZB, Korn: 50**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

573565 50

GTIN

048011276052

Artikelklasse

53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Med skråstillede børster (type A) til **kraftfuld anvendelse**.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

Borings-Ø 25,4 mm med medfølgende reduktionsringe Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Kan udvides til vilkårlig bredde med adapter nr. 573580. Anvendelse på bænkslibere eller ligeslibere eller fleksible aksler med spændedorn nr. 556380 str. 1.

Teknisk beskrivelse

Farve

grøn

Korn

50

Børste-Ø D ₁	150 mm
Børstebredde	12 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	BB-ZB
Producentbetegnelse	BB-ZB
Produkttype	Renseskive

Tilbehør

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1	556380 1
Udvidelsesadaptersæt, 4 dele	573580
Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1-2	556380 1-2