

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Type CØ 25 mm Sæt, 24 dele, skaft-Ø 3 mm, RB-ZB, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573545 120
GTIN	30048011276138
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

**Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.**

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Spændedorn (**skaft-Ø 3 mm**) kan afmonteres. Segmenter kan kombineres til vilkårlig børstebredde.

Med bøjede børster (type C) til **bearbejdning af profilerede overflader**.

**Anvendelse:**

Vær opmærksom på rotationsretningen.

Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.

**På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed.** Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

**Leveringsomfang:**

24 enkeltsegmenter (ca. 1,6 mm bred) **inklusive spændedorn** med skaft-Ø 3 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	120
------	-----

Farve	hvid
Børste-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
maks. omdrejningstal	35000 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	1,6 - 10 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	RB-ZB
Producentbetegnelse	RB-ZB
Produkttype	Renseskive