

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:
40X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574350 40X10
GTIN	4017359007099
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til krævende afgratnings- og børstearbejde på ikke-jernholdige metaller.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	9 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Børste-Ø D ₁	40 mm
maks. omdrejningstal	18000 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	10 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Besætningsmateriale	Messingtråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive