

**Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613950 36
GTIN	4045197441669
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	400 mm
maks. kæbehøjde h1	15 mm
Nøglestørrelse	36 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>2</sub> maks.	24 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle