

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574100 30X6
GTIN	4017359007051
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.  
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	6 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	bølget

Produkttype

Renseskive