

**Ringgaffelnøgle, tommer, forkromet, Nøglestørrelse: 7/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613970 7/16
GTIN	4045197550064
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	7/16 tommer
maks. kæbehøjde h1	5,5 mm
Nøglelængde L	151 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
maks. ringhøjde h ₂ maks.	10 mm
Ringstilling	15 grader
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

