

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
70X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574350 70X16
GTIN	4017359007181
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm**.

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Til krævende afgratnings- og børstearbejde på ikke-jernholdige metaller.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	19 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	12 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Besætningsmateriale	Messingtråd
Snoninger	bølget
Produkttype	Renseskive