

**Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613950 8 |
| GTIN | 4045197159748 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nøglelængde L | 120 mm |
| Nøglestørrelse | 8 mm |
| maks. kæbehøjde h ₁ | 4,5 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| maks. ringhøjde h _{2 maks.} | 7 mm |
| Norm | DIN 3113 A |
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Ringstilling | 15 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |

| | |
|----------------------|------------|
| Overflade | forkromet |
| Produktnavnsegenskab | forkromet |
| Produkttype | Skruenøgle |