

**Ringgaffelnøglesæt, forkromet, Antal nøgler: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613960 12
GTIN	4045197159939
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Teknisk beskrivelse**

Antal nøgler	12
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

**Tilbehør**

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613950 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613950 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613950 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613950 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613950 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613950 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613950 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613950 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613950 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613950 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613950 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613950 10