



## Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614200 6
GTIN	4018754019144
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

#### Norm:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

#### Bemærk:

**AS-Drive** – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikker greb og større kraftoverførsel.**

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 614600

### Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h1	4,5 mm
AS-Drive på ringside	ja
Nøglelængde L	125 mm
Nøglestørrelse	6 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>2</sub> maks.	6 mm

Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle