



## Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 7mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614200 7      |
| GTIN                | 4018754019151 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

#### Norm:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

#### Bemærk:

**AS-Drive** – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 614600

### Teknisk beskrivelse

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nøglelængde L                        | 135 mm  |
| AS-Drive på ringside                 | ja      |
| Nøglestørrelse                       | 7 mm    |
| maks. kæbehøjde h1                   | 5 mm    |
| Nøglestørrelse, mål                  | metrisk |
| maks. ringhøjde h <sub>2</sub> maks. | 7 mm    |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Ringstilling      | 15 grader              |
| Produktionsmetode | sænksmedet             |
| Materiale         | Chrome-Alloy-Steel     |
| Overflade         | vha. nikkelforkromning |
| Produkttype       | Skruenøgle             |