

HOLEX®**Topnøglesortiment 1/2"-firkant 33 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	638017 12
GTIN	4045197219633
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer / møtrikker gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22 og til unbrakoskruer gs_profil_6kant M5 – M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 19 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643220 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-greb: 1 stk. 641320

Forlængere: 3 stk. nr. 641020 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641620

Skralde: 1 stk. nr. 640220

Opbevaring i: Stålbladekasse

Længde: 445 mm

Bredde: 187 mm

Højde: 51 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-34 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-14 mm

Teknisk beskrivelse

Antal dele	33
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	12-kant-hoved
Drivprofil	unbrakonøgle
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-34 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-14 mm
Længde	445 mm
Bredde	187 mm
Højde	51 mm