



Induktiv længdemåleføler radialt Sæt med 10 dele, Type: GT62



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434786 GT62
GTIN	7630041113471
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Skydelære **med stort måleområde.**

Alsidige præcisionslængdemålefølere.

- **Præcis, kugleført målebolt.**
- **Høj målepræcision vha. elektronisk målesignalforstærkning.**
- **Spændeskaft Ø 8 mm, kan fastspændes i hele længden.**
- **Modstandsdygtig over for temperatursvingninger og tværgående kræfter vha. kuglelejrning.**
- **Perfekt elektromagnetisk afskærmning.**

TESA-længdemålefølerne udmærker sig ved en fremragende repeterbarhed, holdbarhed og lang levetid.

Fordel:

Viton-beskyttelsesbælgen gør dem velegnede til brug i forbindelse med køle- og smøremidler. Særligt velegnede til flerpunktsmåleanordninger.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Leveringsomfang:

Sæt a 10 × målefølere nr. 434785.

Specialtilbehør:

Måleindsatser, målekraftfjedre.

Teknisk beskrivelse

Kompatibilitet	TESA
Repetérbarhed	0,05 μm
Måleområde	± 5 mm
Udtrækning af målebolt	mekanisk / vakuum
Linearitetsafvigelse (L = målelængde i mm)	$1 + 4 \times L$ μm
Målekraft ved det elektriske nulpunkt	0,9 N
Beskyttelsesmuffe	Viton
Måleboltvandring	10,3 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Følere