

**Ringgaffelnøglesæt, forkromet, Antal nøgler: 23****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613960 23
GTIN	4045197463821
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Teknisk beskrivelse**

Antal nøgler	23
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

## Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613950 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613950 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613950 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613950 20
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613950 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 34 mm	613950 34
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613950 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 32 mm	613950 32
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613950 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613950 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613950 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613950 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613950 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 30 mm	613950 30
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613950 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613950 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613950 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613950 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 27 mm	613950 27
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613950 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613950 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613950 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613950 12