



Rundfil, Hugning 3, Længde uden angel: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	514220 150
GTIN	4045197889188
Artikelklasse	52A

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

Med banehugning; halvstump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form F

Teknisk beskrivelse

Diameter	5,5 mm
Længde uden angel	150 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 3
Behugning	3
Form	F
Formbeskrivelse	rund
Fileflader	Skåret på alle sider
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedofil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 100 mm	519400 100
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110