



Automatisk svejsemaske optrel® neo p550, Farve: BLACK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097940 BLACK
GTIN	7640429870414
Artikelklasse	09U

Beskrivelse

Udførelse:

Klassisk svejsemaske p550 med ny **blændingsbeskyttelsekasette-teknologi** til **realistisk farveopfattelse**. Perfekt beskyttelse på grund af korte reaktionstider ved nedblænding. Med nyt energikoncept, der giver **3.000 timers standbydrift uden batteriskift**.

- **Mørke beskyttelsestrin: 9 - 13 trinløst indstillelig vha. drejeknap.**
- **Lystrin: 4**
- **Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)**
- **Synsfelt svejsemaske: 50 x 100 mm**

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG- og plasmavejsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Aktiveringstid fra lys til mørk: 0,1 ms

Aktiveringstid fra mørk til lys: 50 - 1000 ms

Klassificering iht. EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Teknisk beskrivelse

Aktiveringstid fra mørk til lys	50 - 1000 ms
Aktiveringstid fra lys til mørk	0,1 ms
Klassificering iht. EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Produkttype	Svejsemaske