

**Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614200 10
GTIN	4018754019182
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

**Bemærk:**

**AS-Drive** – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 614600

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	10 mm
Nøglelængde L	165 mm
maks. kæbehøjde h <sub>1</sub>	5,5 mm
AS-Drive på ringside	ja
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub>	8 mm

Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle