



## Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme med uddriver



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	640025
GTIN	4045197497505
Artikelklasse	61A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### DIN 3122-D 12,5

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Hel længde: 263 mm

Antal tænder: 40

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Hel længde	263 mm
Antal tænder	40