



Akku-slagskruemaskine, Type: GDS12115



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.

- **Højre-/venstreløb.**
- **Batteri-ladetilstandsindikator.**

Kompakt slagskruemaskiner, der giver **stor præcision**.

- **Perfekt håndtering takket være korte konstruktion.**
- **Større præcision: 2-trins Power-Control til forhindring af at skrue mindre skruer over gevind.**
- **Længere levetid med børsteløs EC-motorteknologi.**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet, også på mørke steder.**

Fordel:

Perfekt håndtering takket være den korte konstruktion.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851– 073859.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	115 Nm
Vægt	0,9 kg
Slagtal	0 - 3100 min ⁻¹
Værktøjsholder, mål	3/8 tommer
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Akku-kapacitet	3 Ah
Maks. omdrejningstal 2. gear	2600 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GDS 12V-115
Maks. omdrejningstal 1. gear	1200 min ⁻¹
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M12
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Batterispænding	12 V
Typisk anvendelse	Strong
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. vibration iht. EN	10 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V

073855 B12