

**Aluminiumstape, Breddexlængde (mmxm): 25X55****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Den bløde aluminiumstape egner sig til galvanisering, har en kraftig varme- og lysrefleksion og er modstandsdygtigt over for vejrlig og kemikalier.

3M™ 425 kan fjernes næsten komplet uden rester og tilpasser sig buede og ujævne overflader, da det er meget tætsiddende.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Klæbemiddel: akrylat

Farve: sølvfarvet

Længde: 55 m

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 0,12 mm

Teknisk beskrivelse

Farve	sølvfarvet
Producentbetegnelse	425

Tykkelse	0,12 mm
Bredde	25 mm
Længde	55 m
Klæbebåndstype	enkeltsidet
temperaturbestandig op til	-55 - 155 °C
Lagertemperatur	20 °C
Med liner	nej
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	Termiske ledende
Klæbemiddel	akrylat
Strækevne	6 %
Mindst holdbar til	24 måned
Trækstyrke	4,9 N/mm
Bæremateriale	Aluminium
Lager luftfugtighed	50 %
Klæbekraft på stål	0,59 N/mm
Anvendelse	Indhylning
Anvendelse	Maskering
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Kantning
Anvendelse	Afskærmning
Produkttype	Klæbebånd