

**Akku-specialbore-/skruemaskine, Type: GWB1210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:****Bosch – batteri-vinkelbore-/skruemaskine**

- **Bosch-Premium-litium-ion-teknologi.**
- **Batteri-ladetilstandsindikator.**
- **Meget kompakt: Kort, hoved med 5 indstillingstrin med 10 mm Auto-Lock-borepatron.**
- **Høje omdrejningstal fra 0-1300 min<sup>1</sup> for hurtig fremgang i arbejdet – optimal til borer, motorbremse.**

**Fordel:**

Til vanskeligt tilgængelige steder.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lader L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-indsats til tilbehør, 1/2 L-BOXX-indsats til apparatet.

**Bemærk:**

Passende reservebatterier og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073866.

**Teknisk beskrivelse**

Batterispænding	12 V
Akku-kapacitet	2 Ah
Værktøjsholder	Ø 1,0 – 10 mm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse	GWB1210
Maks. moment, hård	11 Nm

Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Konstruktion	vinkelbore-/skruemaskine
Vægt	1,2 kg
Typisk anvendelse	Medium
Maks. spiralbor-Ø i træ	10 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Skrue-maskine

## Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073851 B12
--	------------