

**Koken****Reverserbar ledskraldenøgle, 1/2 tomme, med uddriver****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	640235
GTIN	4991644125760
Artikelklasse	63R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

**Norm:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**DIN 3122-D 12,5****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Passer til :**

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Antal tænder: 24

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3122
Hel længde	330 mm
Antal tænder	24
Produkttype	Skralde