



Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614200 22
GTIN	4018754019304
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 614600

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h ₁	9,5 mm
Nøglelængde L	300 mm
AS-Drive på ringside	ja
Nøglestørrelse	22 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	14,2 mm

Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Skruenøgle