



Akku-bore-/skruemaskine, Type: 71132264



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skrueresultater.
 - Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
 - Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
 - God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
 - Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.
- #### 2-gears-batteribore-/skruemaskine med børsteløs EC-motor.
- POWER-Drive EC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov, højt drejningsmoment og overbelastningsbeskyttelse.
 - Mekanisk momentindstilling, kan indstilles i 22 trin, ekstra boretrin.
 - Til præcise bore- og skrueresultater.
 - Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
 - Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.

- **God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.**
- **Højstrømskompatible Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og kapacitetsindikator.**

Fordel:

Mekanisk momentindstilling.

Leveringsomfang:

Med akku og oplader. Inklusive borepatron, bælteclips og kuffert. **Uden batteri og uden lader.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,7 kg
Maks. moment, hård	60 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear	450 - 450 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Batterispænding	18 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	50 mm
Typisk anvendelse	Strong
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Kuffert
Maks. moment, blød	32 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Maks. omdrejningstal 2. gear	2000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	ABS 18Q Select
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Bore-/skruemaskine

USP1	18 V, 2 trin
USP2	Hurtigborepatronspændeområde 1,5-13, i kuffert

Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
--	-------------