



Akku-bore-/skruemaskine uden batteri og lader, Type: 71161164



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skruesultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

Fordel:

Med QuickIN MAX-interface.

Leveringsomfang:

Uden akku og lader. Inklusive borepatron, bælteclips og kuffert. **Uden batteri og uden lader.**

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 2. gear	800 min ⁻¹
Maks. moment, blød	45 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Producentbetegnelse	ASCM 18 QMSelect
Maks. spiralbor-Ø i træ	50 mm
Emballage	Kuffert
Maks. moment, hård	90 Nm
Batterispænding	18 V
Maks. omdrejningstal 4. gear	3850 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i stål	25 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	400 - 400 min ⁻¹
Maks. omdrejningstal 3. gear	1950 min ⁻¹
Vægt	1,5 kg
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	4-trins gearkasse. 18V
USP2	Velegnet til træ og stål, hurtig borepatron med spændeområde på 1,5-13, uden batteri

Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V

073835 FE18