

**Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: GSR1215****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2 x 12 V / 2 Ah Li-ion-akkuer, lader, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reserve-akkuer og ladere finder du under 073852 ff. og 073866.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Producentbetegnelse: GSR 12V-15

Motorkonstruktion: 2-polet motor

Batterispænding: 12 V

Akku-kapacitet: 2 A·h

Maks. moment, blød: 15 N·m

Maks. moment, hård: 30 N·m

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1300 min ⁻¹
Maks. moment, blød	15 N·m
Vægt	1 kg
Typisk anvendelse	Medium
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 380 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Producentbetegnelse	GSR 12V-15
Batterispænding	12 V
Motorkonstruktion	2-polet motor
Maks. spiralbor-Ø i træ	19 mm
Maks. moment, hård	30 N·m
Akku-kapacitet	2 A·h
Hurtigspændepatron, spændeområde	0 - 10 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Antal medfølgende akkuer	2

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073851 B12
Batterilader Type AL1130CV	073866 AL1130CV