

**Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: GSR1220HX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

Top-effekt/vægt-forhold med moment på op til 20 Nm, der giver kraftfuld skruening og samtidig lav vægt og minimal hovedlængde 163 mm.

Lang levetid takket være den **børsteløse EC-motor**.

Leveringsomfang:

Inklusive lader L-BOXX, bælteclips, bitholder, 4x farveclips, 1/2 L-BOXX-indsats til laderen, 1/2 L-BOXX-indsats til apparatet.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Producentbetegnelse: GSR 12V-20HX

Motorkonstruktion: børsteløs motor

Antal medfølgende akkuer: 2

Batteritype: Lithium-ion

Akku-kapacitet: 3 Ah

Batterispænding: 12 V

Teknisk beskrivelse

Motorkonstruktion	børsteløs motor
Producentbetegnelse	GSR 12V-20HX
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1300 min ⁻¹
Batterispænding	12 V
Maks. moment, hård	20 Nm
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Hurtigspændepatron, spændeområde	0 - 10 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 400 min ⁻¹
Maks. moment, blød	18 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Typisk anvendelse	Strong
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Vægt	0,7 kg
Akku-kapacitet	3 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V

073852 B12

Batterilader Type AL1130CV

073866 AL1130CV

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V

073855 B12