

**Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: GSB1215****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafledning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.**
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Robust og praktisk akku-skrue-maskine, der kun vejer **1 kg**.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku, lader og transporttaske.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073851 ff og 073866 ff.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Producentbetegnelse: GSB 12V-15

Akku-kapacitet: 2 A·h

Batterispænding: 12 V

Motorkonstruktion: Børstemotor

Maks. moment, blød: 15 N·m

Maks. moment, hård: 30 N·m

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Batterispænding	12 V
Maks. omdrejningstal 2. gear	1300 min ⁻¹
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 380 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	< 2,5 m/s ²
Akku-kapacitet	2 A·h
Maks. moment, blød	15 N·m
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Motorkonstruktion	Børstemotor
Vægt	1 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ	19 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	10,5 m/s ²
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. moment, hård	30 N·m
Hurtigspændepatron, spændeområde	1 - 10 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	10 mm
Producentbetegnelse	GSB 12V-15
Typisk anvendelse	Medium
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073851 B12
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073852 B12

Batterilader Type AL1130CV

073866 AL1130CV