

**MIRKA****Akku-kompakt-excentersliber AROS-B 150NV, Type: AROS-B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kulfri batteri-slibemaskine** med 5,0 mm bevægelse til fleksibel, ledningsfri bearbejdning. Egnede til både tør- og vådslibning. Optimalt, ergonomisk design.

- **Hurtigt tallerkenskift takket være Quick-Lock-system.**
- **Op til 16 timers driftstid ved industriel brug.**
- **Hurtig batteri-ladetid på 45 min.**
- **Lavt støjniveau og lavt vibrationsniveau.**

**Leveringsomfang:**

2x 10,8 V / 2,5 Ah akku, lader og slibeskive 32 mm.

**Bemærk:**

Passende slibeskiver finder du under nr. 567803 og nr. 567902 i gruppe 56.

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsstøj	62 dB
Maks. vibration iht. EN	1,9 m/s <sup>2</sup>
Afstand	5 mm
Omdrejningstal	4000 - 8000 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	10,8 V

Akku-kapacitet	2,5 Ah
maks. diameter	32 mm
Producentbetegnelse	AROS-B 150NV
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	0,6 kg
Serie	AROS
Produkttype	Excentersliber

## Tilbehør

BurresliberondelABRANET® Korn 240	567803 240
BurresliberondelABRANET® Korn 400	567803 400
ABRALON™-skive Korn 2000	567902 2000
ABRALON™-skive Korn 360	567902 360
ABRALON™-skive Korn 500	567902 500
ABRALON™-skive Korn 1000	567902 1000
ABRALON™-skive Korn 4000	567902 4000
BurresliberondelABRANET® Korn 320	567803 320
BurresliberondelABRANET® Korn 180	567803 180
BurresliberondelABRANET® Korn 80	567803 80
BurresliberondelABRANET® Korn 120	567803 120