



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 50 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	638610
GTIN	4018754331321
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M22. Tændrør 16 og 20,8 mm. Skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M12.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 23 stk. nr. 642100

str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Toppe ekstra lange, 12-kantede: 7 stk. nr. 642500

str. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Toppe til tændrør: 2 stk. nr. 642450

str. 16; 20,8

Toppe med kardanled: 6 stk. nr. 642600

str. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Skruetrækkerbits, sekskant: 5 stk. nr. 643200

str. 4; 5; 6; 8; 10

T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

Forlængere: 3 stk. nr. 641000

str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2

Ledhåndtag: 1 stk. nr. 641200 str. 396
 Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
 Opbevaring i: Stålpladekasse
 Højde: 53 mm
 Drivfirkant: 1/2 tommer
 Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-34 mm
 Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-10 mm

Teknisk beskrivelse

Antal dele	50
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	12-kant-hoved
Drivprofil	6-kant-hoved
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-34 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-10 mm
Emballage	Stålpladekasse
Længde	540 mm
Bredde	290 mm
Højde	53 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642100 30
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642100 18
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642500 17
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642100 27
6-kantet ledhoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642600 17
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642100 16

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 28 mm	642100 28
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641000 75
6-kantet ledhoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642600 19
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 26 mm	642100 26
6-kantet ledhoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642600 16
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642100 11
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642100 17
12-kantet tændrørstop, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642450 16
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642500 24
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642500 18
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642100 14
6-kantet ledhoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642600 18
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 20 mm	642100 20
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642100 22
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642500 13
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 25 mm	642100 25
6-kantet ledhoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642600 13
12-kantet tændrørstop, 1/2 tomme Nøglestørrelse 20,8 mm	642450 20,8
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642100 15
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642100 32
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642100 24
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643200 5
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642100 34
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643200 4
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642100 21

12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642100 12
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 23 mm	642100 23
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642500 22
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642100 8
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642100 13
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642500 19
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642100 19
12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642500 27
12-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642100 10