



Reverserbar finfortandet skraldenøgle, „Zyklop“, 1/2 tomme med drejhoved og uddriver



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	640490
GTIN	4013288121882
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Frit **svingbart skraldehoved** med definerede indgrebspositioner ved 0° (anvendes som en skruetrækker) og i begge sider ved 75° og 90° position. Arbejdsposition 5°, med uddriver og omskifterskive til højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passer til :

Håndbetjente indsætter.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Antal tænder: 72

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	8000 C
---------------------	--------