



Batteridrevet bore-/skruemaskine ProCORE, Type: GSR1885C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070245 GSR1885C
GTIN	3165140866880
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-bore-/skruemaskine

- **Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control med automatisk slukning i tilfælde af blokering samt unik præcisionskobling og motorbremse. 13 mm Auto-Lock-metalborepatron. Højt drejningsmoment. Mulighed for eftermontering af **Connectivity** Modul.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x Li-Ion-akku, lader, transportkuffert, bælteclips, bitholder.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 ff og 073866 ff.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Producentbetegnelse: GSR 18V-85C

Motorkonstruktion: børsteløs motor

Akku-kapacitet: 5 A·h

Batterispænding: 18 V
Maks. moment, blød: 47 N·m
Maks. moment, hård: 85 N·m

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, blød	47 N·m
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Akku-kapacitet	5 A·h
Producentbetegnelse	GSR 18V-85C
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Batterispænding	18 V
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 480 min ⁻¹
Vægt	2,2 kg
Motorkonstruktion	børsteløs motor
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Maks. moment, hård	85 N·m
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 2100 min ⁻¹
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. spiralbor-Ø i træ	82 mm

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Startsæt Wireless Charging Type GAL1830W	073862 GAL1830W